


Schmidlin Revisionsklappe




Schmidlin Revisionsklappe mit Lüftungsgitter

Die ideale Lösung für Wartungsöffnungen bei Schmidlin Whirlwannen.

Rahmenlos, unsichtbar mit Einhängetechnik und Auslinksicherung. Stufenlos von 15 x 45 cm bis max. 0,5 Quadratmeter.


Lieferung




2 Fugenwinkel mit montierten verstellbaren Magneten (Haftkraft à 6 kg)



2 Kontaktplättchen



2 Paar Einhängevorrichtungen mit Ausklink-Sicherung



2 Trägerplatten (Alu) 7 x 30 cm

Abbruchlängen

15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm




1 Lüftungsgitter (8 x 30 cm)


Luftdurchlass 55 cm²

1 Spezial Silikonkleber

1 Öffnungskordel




Magnetwinkel und Einhängehalterung bei noch weichem Plättlikleber einsetzen.



Die Klappe vorbereiten:


Mehrere Plättli mit beigelegtem Aluminium-Verbindungsblechen zusammenkleben (Silikon). Metallstreifen (für Magnet), Haltevorrichtung und Kordel aufkleben.



Vorderansicht

Das Einsetzen des Lüftungsgitters



Grösse des Lüftungsgitters anzeichnen und ausschneiden. Lüftungsgitter mittels Silikon ankleben. Fugen ebenfalls mit Silikon ausfüllen.




Das Einhängen der Klappe:

Fertige Klappe mit Lüftungsgitter einhängen

Seitenansichten



Auslinksicherung!



Schliessen und die Öffnungskordel 1
in die Plättlifuge einlegen.

